


Máquina De Corte De Fita De Níquel De 0,1 Mm E 10 M

Número do item: MQ09



introdução

Máquina de corte de precisão para fitas de níquel em processos de fabricação de baterias, capaz de manusear cobre, alumínio, fita de folha de cobre e fita de níquel com comprimentos de corte ajustáveis, larguras de 0,1 a 100 mm e um rendimento confiável de 150 cortes por minuto para equipes de produção em laboratório.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Preparação de fita de níquel para bateria	Corta a fita de níquel da bateria no comprimento e largura necessários antes de atividades de fabricação ou pesquisa relacionadas a baterias a jusante.	O ajuste de comprimento de 1 mm a 100 m suporta diferentes requisitos de fita preparada.
Processamento de folha de cobre	Processa folha de cobre em seções de fita definidas para preparação de material de laboratório e fluxos de trabalho de bateria relacionados.	Acomoda larguras de corte de 0,1 a 100 mm.
Preparação de folha de alumínio	Corta materiais de fita de folha de alumínio onde dimensões controladas são necessárias antes do manuseio ou montagem subsequente.	Fornecer uma velocidade de corte especificada de 150 cortes por minuto.
Conversão de fita de folha de cobre	Prepara fita de folha de cobre em comprimentos selecionados para tarefas de pesquisa, desenvolvimento e preparação de processos.	O ajuste de comprimento livremente ajustável reduz a dependência de arranjos de corte de comprimento fixo.
Fluxos de trabalho de laboratório de materiais de eletrodo	Suporta a preparação de material de fita envolvendo insumos de folha e fita de níquel usados em ambientes de P&D de baterias.	Uma unidade é especificada para folha de cobre, folha de alumínio, fita de folha de cobre e fita de níquel de bateria.
Preparação de amostras de materiais avançados	Corta materiais de fita metálicos e não metálicos compatíveis em dimensões adequadas aos fluxos de trabalho experimentais e de avaliação.	O controle baseado em ARM e o cortador de aço rápido SKD-11 formam uma configuração de corte definida.
Estações de preparação de produção	Fornecer corte repetido dos materiais de fita declarados para atividades organizadas de pré-processamento.	150 cortes por minuto fornecem uma referência de rendimento clara para o planejamento de processos.
Pesquisa acadêmica de materiais	Ajuda as equipes de pesquisa a preparar espécimes de folha, fita e tira com comprimentos e larguras selecionáveis.	Dimensões compactas de 360*300*350 mm suportam o planejamento de instalação em laboratórios com espaço limitado.

Parâmetro	Especificação
Identificador do Local	MQ09
Uso Principal	Corte de vários materiais de fita metálicos e não metálicos, incluindo folha de cobre, folha de alumínio, fita de folha de cobre e fita de níquel de bateria
Modo de Controle	Sistema de controle ARM de última geração
Sistema de Motor	Motor AC de alta potência
Material do Cortador	Aço rápido SKD-11 importado
Material da Correia	Correia importada
Comprimento de Corte	1 mm ~ 100 m livremente ajustável
Largura de Corte	0,1 ~ 100 mm
Velocidade de Corte	150 facas/min

Parâmetro	Especificação
Potência de Entrada	AC/220V/50,60Hz
Potência	Potência máxima 500W
Dimensões Gerais	360*300*350 mm
Peso	26 kg