

# Prensa Hidráulica Aquecida De 30 Toneladas Para Síntese Avançada De Polímeros, Pesquisa Em Baterias De Estado Sólido E Densificação De Cerâmica

Número do item: XP10



## introdução

A prensa aquecida de 30 toneladas da KINTEK oferece compactação de alta pressão precisa com refrigeração a água integrada, controles de temperatura programáveis e compatibilidade com glovebox para pesquisa em eletrólitos de estado sólido, polímeros e cerâmica. Configurações Standard (110 kg) e Pro (150 kg), com refrigerador recirculante opcional para resfriamento rápido.

[Saiba mais](#)