

Prensa Hidráulica Aquecida De 30 Toneladas Para Pesquisa Em Síntese Avançada De Polímeros, Baterias De Estado Sólido E Densificação De Cerâmicas

Número do item: XP10



introdução

A prensa aquecida de 30 toneladas da KINTEK oferece compactação de alta pressão com controle preciso, resfriamento de água integrado, controles de temperatura programáveis e compatibilidade com gloveboxes para pesquisa em eletrólitos de estado sólido, polímeros e cerâmicas. Configurações Standard (110 kg) e Pro (150 kg), com chiller de recirculação opcional para resfriamento rápido.

[Saiba mais](#)