

Máquina De Prensa Hidráulica Automática De Alta Temperatura Com Placas Aquecidas Para Laboratório

Número do item: PHA



introdução

Prensa a quente de alta temperatura KINTEK: Sinterização de precisão e processamento de materiais para laboratórios. Atingir temperaturas extremas e resultados consistentes. Soluções personalizadas disponíveis.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PHA
Gama de pressão	0-10T
Processo de pressão	Programa de pressurização-Programa de manutenção da pressão-Desbloqueio temporizado da pressão
Tempo de retenção da pressão	1 segundo~∞ segundos
Curso do cilindro	80 mm
Temperatura de aquecimento	Máximo de 1000°C
Material do molde	Liga à base de níquel (material resistente a altas temperaturas)
Tamanho da amostra	Diâmetro 10-30mm
Forma do molde	Diâmetro 50*90mm (referente às dimensões exteriores ou ao tipo de molde específico)
Diâmetro do forno	Diâmetro 60mm
Tamanho da máquina completa	400*380*780 (L*W*H) mm
Fonte de alimentação	220V 50Hz
Diagrama de tamanho da prensa para comprimidos em pó	