

Máquina Isostática Automática De Laboratório Para Prensagem A Frio Cip

Número do item: PCIA



introdução

Prensa isostática automática a frio (CIP) de alta eficiência para uma preparação precisa de amostras de laboratório. Compactação uniforme, modelos personalizáveis. Contacte hoje mesmo os especialistas da KINTEK!

[Saiba mais](#)

Modelo do aparelho	PCIA-20T	PCIA-40T	PCIA-60T	PCIA-100T
Diâmetro do pistão	110 mm (d) em cilindro de óleo cromado	130 mm (d) em cilindro de óleo cromado	150 mm (d) em cilindro de óleo cromado	200 mm (d) em cilindro de óleo cromado
Pressurização do Processo de Maquinação	Pressurização do programa - Manutenção do programa - Liberação de pressão temporizada	Pressurização do programa - Manutenção do programa - Liberação temporizada	Pressurização do programa - Manutenção do programa - Liberação temporizada	Pressurização do programa - Manutenção do programa - Liberação de pressão temporizada
Conversão de pressão	O programa converte automaticamente a pressão de resistência da amostra	O programa converte automaticamente a pressão de resistência da amostra	O programa converte automaticamente a pressão de resistência da amostra	O programa converte automaticamente a pressão de resistência da amostra.
Ecrã	Ecrã LCD de 4,3 polegadas	Ecrã LCD de 4,3 polegadas	Ecrã LCD de 4,3 polegadas	Ecrã LCD de 7 polegadas
Proteção do equipamento	Proteção em chapa de aço com porta de vidro orgânico	Proteção da placa de aço com porta de vidro orgânico	Proteção de chapa de aço com porta de vidro orgânico	Proteção de chapa de aço com porta de vidro orgânico
Pressão isostática	300-500MPA	300-500MPA	300-500MPA	300-500MPA
Câmara de pressão isostática	Φ30×150mm(M×N)	Φ40×150mm(M×N)	Φ50×150mm/30×150mm	Φ60×150(M×N)
Curso do cilindro (T)	50mm	50mm	50mm	50mm
Caraterísticas do fabrico das amostras	Estrutura de balancim do painel superior para um funcionamento mais confortável	Estrutura do balancim do painel superior para um funcionamento mais confortável	Estrutura do balancim do painel superior para um funcionamento mais confortável	Estrutura da balancim do painel superior para um funcionamento mais confortável
Dimensões exteriores	240×390×560(COMPRIENTO×LARGURA×ALTURA)	280×460×660(L×W×H)	/	330×580×720(L×W×H)
Fonte de alimentação do equipamento	550W (220V/110 pode ser personalizado)	550W(220V/110 pode ser personalizado)	550W (220V/110 pode ser personalizado)	550W(220V/110 pode ser personalizado)
Peso do equipamento	120KG	180KG	240KG	290KG