

Prensa Hidráulica Automática De Laboratório Para Prensagem De Pellets Xrf E Kbr

Número do item: PMXA



introdução

Prensa de pelotas KinTek XRF: Preparação automatizada de amostras para análises precisas por XRF/IR. Pellets de alta qualidade, pressão programável, design durável. Aumente a eficiência do laboratório hoje mesmo!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMXA-30T	PMXA-40T	PMXA-60T
Gama de pressão	1-30,0 toneladas	0-40,0 toneladas	0-60,0 toneladas
Processo de pressurização	Pressurização do programa - Manutenção da pressão do programa - Alívio da pressão temporizado - Retirada automática de amostras	Pressurização do programa - Manutenção da pressão do programa - Alívio da pressão temporizado - Retirada automática de amostras	Pressurização do programa - Manutenção da pressão do programa - Alívio de pressão temporizado - Retirada automática de amostras
Tempo de retenção	0-999 segundos	0-999 segundos	0-999 segundos
Conversão da pressão	O programa converte automaticamente a pressão suportada pelo molde	O programa converte automaticamente a pressão suportada pelo molde	O programa converte automaticamente a pressão suportada pelo molde
Ecrã	Ecrã LCD de 4,3 polegadas	Ecrã LCD de 4,3 polegadas	Ecrã LCD de 4,3 polegadas
Botões metálicos	Contactos prateados com uma vida útil superior a 100.000 vezes	Contactos prateados com uma vida útil superior a 100.000 vezes	Contactos prateados com uma vida útil superior a 100.000 vezes
Molde incorporado	Molde de ácido bórico/anel de aço/anel de plástico (1 conjunto de molde incorporado)	Molde de ácido bórico/anel de aço/anel de plástico (1 conjunto de molde incorporado)	Molde de ácido bórico/anel de aço/anel de plástico (1 conjunto de molde incorporado)
Tamanho da amostra	Configuração standard 40mm (personalizável)	Configuração standard 40mm (personalizável)	Configuração padrão 40mm (personalizável)
Material do molde	Aço de molde 440C	Aço para moldes 440C	Aço para moldes 440C
Método de desmoldagem	Desmoldagem automática	Decapagem automática	Decapagem automática
Dimensões externas (C×L×A)	250×390×460mm	280×460×550mm	300×520×580mm
Fonte de alimentação do equipamento	550W (220V/110V pode ser personalizado)	550W (220V/110V pode ser personalizado)	550W (220V/110V pode ser personalizado)
Peso do equipamento	Aprox. 120Kg	Aprox. 150Kg	Aprox. 180Kg
Diagrama dimensional da prensa de pó para comprimidos	Ver imagem abaixo	Ver imagem abaixo	Ver imagem abaixo