

Máquina De Selagem De Pilhas De Botão Para Pilhas De Botão

Número do item: PC2NS



introdução

O selador manual de pilhas tipo botão da KINTEK assegura uma selagem precisa e hermética das pilhas CR2032, LR44. Ideal para laboratórios, I&D e pequenas produções. Aumente a eficiência agora!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PC2NS
Gama de pressão	0-2T (0-25MPa)
Diâmetro do pistão	32mm(d) em cilindro de óleo cromado
Manómetro de pressão	Ecrã digital 0.00-40.00MPa
Molde padrão	Molde padrão da embalagem da série CR20
Molde de vedação	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Pressão de selagem	Geralmente entre 0,8-1,2 toneladas
Molde de remoção da casca	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Pressão de remoção da casca	Geralmente dentro de 0,4 toneladas
Dimensões gerais	210*165*290mm(LX*W*H)
Peso do equipamento	12Kg
Diagrama de tamanho da máquina	