

# Máquina De Prensa De Selagem De Pilhas Tipo Botão Para Laboratório

Número do item: PP2N



## introdução

Aumente a produção de pilhas botão com a seladora eléctrica da KINTEK - selagem de precisão, 300-600 peças/hora, controlo inteligente da pressão. Aumente o rendimento agora!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PP2N
Gama de pressão	50-1500kg
Processo de adição de pressão	Pressurização do programa - manutenção da pressão do programa - libertação temporizada da pressão
Tempo de retenção da pressão	0-999 segundos
Conversão da pressão	O programa converte automaticamente a pressão que o molde pode suportar
Ecrã LCD	Ecrã LCD de 4,3 polegadas
Molde de selagem	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Molde de remoção da casca	Opcional CR16, CR20, CR24, CR30, etc.
Molde padrão	Molde de embalagem padrão da série CR20
Dimensões	220*240*380(L*W*H)
Fonte de alimentação do equipamento	220V(50Hz/60Hz)
Peso do equipamento	35kg
Diagrama de tamanho da máquina	