

Máquina De Termoencolhimento De Pvc De Temperatura Constante De Alta Velocidade Máquina De Embalagem Por Termoencolhimento

Número do item: YZ24



introdução

Máquina de termoencolhimento de PVC de temperatura constante de alta velocidade e máquina de embalagem por termoencolhimento para processamento de filme de baterias, com dissipação de calor, operação mais segura, longa vida útil e suporte a fluxo de trabalho de produção confiável em ambientes produtivos.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Encolhimento de Filme de PVC em Baterias	Encolhe o filme de PVC em torno de baterias montadas após a preparação para embalagem protetora.	Fornecer uma etapa de embalagem térmica dedicada para fluxos de trabalho de produção de baterias.
Pesquisa e Desenvolvimento de Baterias	Suporta testes de embalagem e desenvolvimento de processos onde os conjuntos de baterias exigem encolhimento térmico de filme de PVC.	Permite movimento ajustável da esteira de 1-7,5 m/min durante o trabalho de desenvolvimento.
Linhas de Montagem de Baterias	Integra-se ao fluxo de trabalho de montagem de baterias como uma estação de encolhimento térmico baseada em esteira.	Cria um estágio de processamento definido entre a aplicação do filme e o manuseio subsequente.
Produção de Baterias em Pequenos Lotes	Processa lotes de baterias em uma área fixa de laboratório ou produção usando a caixa de aquecimento e a esteira especificadas.	Combina aquecimento dedicado com transporte motorizado do produto para trabalho em lote organizado.
Validação do Processo de Embalagem de Baterias	Fornecer equipamento para avaliar as condições de encolhimento do filme de PVC usando velocidade de transporte ajustável e zona de aquecimento dedicada.	Ajuda os operadores a estabelecer um fluxo de trabalho operacional adequado para o material de embalagem e formato de bateria especificados.
Expansão da Linha de Produção	Adiciona uma capacidade dedicada de encolhimento de filme de PVC a instalações que já realizam fabricação ou embalagem de baterias.	Estende o processo de embalagem sem exigir uma operação de aquecimento manual separada.

Parâmetro	Especificação
Número do Item do Produto	YZ24
Aplicação	Encolhimento térmico de filme de PVC para baterias
Fonte de Alimentação	380 V, 50 Hz, trifásico de quatro fios
Consumo Total de Energia	10,5 KW máximo
Dimensões da Máquina	1600 A x 610 L x 2700 C mm
Dimensões da Caixa de Aquecimento	250 A x 480 L x 1600 C mm
Velocidade da Esteira	1-7,5 m/min
Potência do Tubo de Aquecimento	11 KW
Peso da Máquina	210 kg