

Molde De Desmontagem E Selagem Da Pilha De Botão Em Laboratório

Número do item: PCKM



introdução

Os moldes de precisão para selagem de pilhas botão da KINTEK garantem resultados herméticos e sem contaminação para laboratórios e produção. Aumente a eficiência com soluções duradouras e de elevado desempenho.

Saiba mais

Modelo do instrumento	Molde para remoção da pilha botão	Molde de vedação da pilha botão
Molde de desmontagem	CR16,CR20,CR24,CR30 opcional	CR16,CR20,CR24,CR30 opcional
Pressão de desmontagem		0.8-1.2Ton
Dimensões	Φ60*140mm(L*H)	Φ60X140mm(LXH)
Peso da máquina	1.85kg	1.85kg

Diagrama de tamanho do molde de vedação