

Molde De Selagem Para Prensa De Botão De Bateria De Laboratório

Número do item: PMN



introdução

Matriz de selagem de precisão para montagem e análise de pilhas tipo botão. Aço temperado durável, compatível com CR16-CR30. Melhora a integridade e o desempenho da pilha. Adquira já o seu!

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMN
Molde de dupla utilização	Vedação, abertura e dupla utilização
Função de selagem	CR16, CR20, CR24, CR30 opcional
Pressão de selagem	0,8-1,2 toneladas
Função de desmontagem	CR16,CR20,CR24,CR30 opcional
Pressão de desmontagem	
Diagrama do tamanho da prensa hidráulica para pó	