

# Molde De Prensagem Por Infravermelhos Para Laboratório Sem Desmoldagem

Número do item: PMI



## introdução

Simplifique a preparação de amostras de infravermelhos com os moldes não desmontáveis da KINTEK - obtenha uma elevada transmitância sem desmoldar. Ideal para espectroscopia.

[Saiba mais](#)

| Modelo do instrumento                          | PMI-A                   | PMI-B              |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Forma da amostra                               |                         |                    |
| Material da matriz                             | Carboneto de tungsténio |                    |
| Dureza do indentador                           | HRC68-HRC85             |                    |
| Tamanho da amostra                             | Φ13 mm(M)               | Φ7 mm(M)           |
| Profundidade da cavidade                       | 10mm(N)                 | 5mm(N)             |
| Dimensões                                      | Φ76*50*70mm(L*W*H)      | Φ76*30*70mm(L*W*H) |
| Peso do aparelho                               | 0.76Kg                  | 0.35Kg             |
| Diagrama do tamanho da prensa hidráulica de pó |                         |                    |