

Prensa Hidráulica A Quente De Laboratório Para Pesquisa De Baterias De Estado Sólido E Compósitos Poliméricos

Número do item: MY25



introdução

Prensa hidráulica a quente compacta de bancada para compactação de eletrólitos de baterias de estado sólido, laminação de membranas poliméricas e cura de compósitos. Possui controle de aquecimento PID programável até 200°C, pressão hidráulica precisa até 90 toneladas e manutenção automatizada da pressão. Ideal para laboratórios de ciência dos materiais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Modelo	MY25
Temperatura de Trabalho do Prato	0 – 200 °C
Método de Controle de Aquecimento	Controle Programável PID
Potência de Aquecimento	3500 W
Dimensões do Prato	300 mm × 300 mm
Abertura do Prato (Distância)	50 mm
Faixa de Pressão de Trabalho	0 – 90 Toneladas
Método de Controle de Pressão	Controle Hidráulico PIDS com Auto-Reposição
Precisão do Sensor de Pressão	0,2% da Escala Total
Controlador do Sistema	Controlador de Tela Sensível ao Toque de 7 polegadas
Alimentação Elétrica	220 V / 50 Hz
Dimensões do Equipamento	650 mm × 550 mm × 650 mm
Peso do Equipamento	350 kg