

Prensa Hidráulica De Bancada Para Pesquisa Em Baterias De Estado Sólido

Número do item: MY06



introdução

Prensa hidráulica de bancada compacta para pesquisa em baterias de estado sólido, com placas aquecidas duplas, tela sensível ao toque programável e controle preciso de temperatura até 300°C e força de 5 toneladas. Ideal para síntese de eletrólitos e laminação de eletrodos, com manutenção automática de pressão. Certificado CE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Modelo	MY06
Temperatura de Trabalho	0 - 300°C
Precisão do Controle de Temperatura	±1.5°C
Método de Aquecimento	Aquecedor embutido, aquecimento independente de placas duplas
Tipo de Controlador	Tela sensível ao toque programável (temperatura e pressão)
Potência de Aquecimento	1600 W
Dimensões da Placa	120 mm x 120 mm
Abertura da Placa (Folga)	55 mm
Faixa de Pressão de Trabalho	0 - 5 Toneladas (T)
Precisão do Controle de Pressão	±0.05 Toneladas (T)
Recurso de Manutenção de Pressão	Manutenção automática de pressão e compensação automática
Dimensões do Equipamento	350 mm x 350 mm x 580 mm
Peso do Equipamento	75 kg
Fonte de Alimentação	AC 220V / 60Hz
Certificação	CE