

Prensa Hidráulica De Laboratório A Quente Para Montagem De Baterias De Estado Sólido E Pesquisa De Materiais Avançados

Número do item: ZY09



introdução

Prensa hidráulica de bancada compacta para montagem de baterias de estado sólido e pesquisa de materiais avançados. Aquecimento independente de duplo platen até 300°C, controle programável por touchscreen, estabilização automática de pressão e resfriamento rápido por água. Ideal para compósitos poliméricos, produtos farmacêuticos e fabricação de membranas.

Saiba mais

Parâmetro	Especificação
Modelo	ZY09
Faixa de Temperatura de Trabalho	0 - 300 °C
Método de Aquecimento	Aquecedores embutidos, aquecimento independente de duplo platen
Potência de Aquecimento	1400 W
Dimensões do Platen	180 × 180 mm
Abertura do Platen (Luz)	50 mm
Faixa de Pressão de Trabalho	0 - 30 T
Precisão do Controle de Pressão	±0,15 T
Manutenção de Pressão	Manutenção automática de pressão e compensação em tempo real
Sistema de Resfriamento	Platen de resfriamento rápido via chiller de água circulante
Alimentação	AC 110 V / 60 Hz
Controlador	Controlador programável de temperatura e pressão com touchscreen
Dimensões do Equipamento	260 × 347 × 422 mm
Peso	150 kg