

Máquina Manual De Rebitagem De Terminais Para Folhas De Eléttodos De Supercondensadores E Condensadores Cilíndricos

Número do item: CX15



introdução

A máquina manual de rebitagem de terminais para supercondensadores, condensadores cilíndricos e folhas de elétrodos de baterias oferece largura de eléttodo ajustável, operação estável de 500W e manutenção simples para fluxos de trabalho de montagem em laboratório e produção que requerem ambientes de instalação controlados e limpos e fornecimento pneumático.

[Saiba mais](#)

Aplicação	Descrição	Principal Benefício
Rebitagem de terminais de condensadores cilíndricos	Rebitagem de terminais em produtos de condensadores cilíndricos durante operações de montagem de componentes.	Fornecer equipamento construído especificamente para a aplicação de rebitagem de condensadores cilíndricos declarada.
Montagem de supercondensadores	Processamento de tarefas de rebitagem de terminais de supercondensadores onde é necessária uma unidade manual com fornecimento pneumático.	Suporta um passo de montagem de supercondensador definido com largura de folha de eléttodo ajustável.
Rebitagem de terminais de folhas de elétrodos de baterias	Rebitagem de terminais associados a folhas de elétrodos de baterias antes de trabalhos subsequentes de montagem de células.	Acomoda o ajuste da largura da folha de eléttodo de acordo com os requisitos do fabricante.
Investigação e desenvolvimento de baterias	Apoio a trabalhos de rebitagem de terminais controlados para preparação de folhas de elétrodos em ambientes de I&D de baterias.	Combina operação simples com um requisito de energia, fonte de ar e instalação claramente especificado.
Laboratórios de desenvolvimento de condensadores	Execução de trabalhos manuais de rebitagem em componentes de condensadores cilíndricos e supercondensadores aplicáveis durante atividades de desenvolvimento.	A manutenção conveniente e o desempenho estável adequam-se a tarefas de processamento laboratorial recorrentes.
Preparação de componentes de elétrodos	Preparação de componentes de folhas de elétrodos aplicáveis que requerem rebitagem de terminais como parte de um fluxo de trabalho definido.	Ajuda as equipes a estabelecer uma estação de rebitagem manual dedicada num ambiente controlado adequado.

Item	Especificação
Identificador do local	CX15
Uso pretendido	Equipamento para rebitagem de terminais em condensadores cilíndricos, supercondensadores e folhas de elétrodos de baterias
Modo de operação	Rebitagem manual de terminais
Largura da folha de eléttodo	Ajustável de acordo com os requisitos do fabricante
Fonte de alimentação	AC220V / 50Hz
Potência	500W
Fonte de ar	5-8kg/cm2
Dimensões do produto	500×400×1200mm
Peso	50KG
Ambiente de instalação: humidade e pó	Instalar num local sem gotas de água, vapor, pó ou pó oleoso

Item	Especificação
Ambiente de instalação: gases e líquidos	Instalar num local sem gases ou líquidos corrosivos ou inflamáveis
Ambiente de instalação: contaminantes aéreos	Instalar num local sem poeira flutuante ou partículas metálicas
Ambiente de instalação: estabilidade	Instalar num local firme sem vibração
Ambiente de instalação: interferência elétrica	Instalar num local sem interferência de ruído eletromagnético