

Prensa Hidráulica De Laboratório Programável A Quente Para Fabricação De Baterias De Estado Sólido

Número do item: MY01



introdução

Prensa hidráulica a quente com força de 75 toneladas, controle de pressão programável, aquecimento de dupla zona até 300°C, ideal para consolidação de eletrólitos de baterias de estado sólido, cura de compósitos poliméricos, laminação de eletrodos, apresenta compensação automática de pressão, taxas de rampa ajustáveis, refrigeração a água, opções personalizáveis, certificação CE.

Saiba mais

Parâmetro Técnico	Especificação
Modelo	MY01
Força Máxima	75 Toneladas (750 kN)
Método de Controle de Pressão	Controle programável com taxa de rampa
Precisão do Controle de Pressão	±0,5% da Escala Total
Compensação de Pressão	Manutenção e reposição automáticas
Temperatura de Trabalho da Placa	0°C a 300°C
Controle de Aquecimento da Placa	Aquecimento de dupla placa independente, PID programável com taxa de rampa
Dimensões da Placa	500 mm × 500 mm
Distância de Abertura da Placa (Luz do Dia)	100 mm
Método de Resfriamento da Placa	Resfriamento por água circulante
Fonte de Alimentação	110V / 60Hz
Dimensões de Instalação	1200 mm × 800 mm × 1550 mm
Peso do Equipamento	Aproximadamente 1300 kg