

Prensa Hidráulica A Quente Para Laboratório De Baterias De Estado Sólido E Compósitos Poliméricos

Número do item: ZY08



introdução

Prensa hidráulica a quente de bancada para laboratório, projetada para o processamento de baterias de estado sólido e materiais compósitos poliméricos. Oferece controle preciso de temperatura até 300°C, aquecimento de zona dupla e pressão hidráulica de até 30 toneladas para a fabricação uniforme de películas finas e pastilhas. Ideal para pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro Técnico	Especificação / Valor
Modelo	ZY08
Dimensões das Placas	300 mm × 300 mm
Faixa de Pressão de Trabalho	0 – 30 Toneladas (0 – 300 kN)
Precisão do Controle de Pressão	±0,5 MPa
Manutenção e Compensação de Pressão	Hidráulica manual com válvula estabilizadora de pressão automática opcional
Temperatura de Trabalho das Placas	Temperatura ambiente até 300 °C
Potência de Aquecimento	2 × 1500 W
Método de Resfriamento das Placas	Resfriamento por circulação de água (compatível com resfriador de água externo)
Fonte de Alimentação	220-230 V / 50 Hz
Dimensões do Equipamento	458 mm × 480 mm × 466 mm
Peso	260 kg