

Prensa Hidráulica A Quente Para Laboratório De Pesquisa Em Baterias De Estado Sólido

Número do item: MY11



introdução

Prensa hidráulica a quente de bancada projetada para pesquisa em baterias de estado sólido. Oferece aquecimento duplo de placas até 500°C, pressão de 40 toneladas com controle em malha fechada e tela sensível ao toque de 7 polegadas. Suporta fabricação de eletrólitos, laminação de eletrodos e moldagem de polímeros com escudos de segurança e cortes térmicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Modelo	MY11
Temperatura de Trabalho da Placa	0 - 500°C
Controle de Aquecimento	Controle PID programável independente para placas duplas
Potência de Aquecimento	5000 W
Dimensões da Placa	300 × 300 mm
Distância entre Placas (Abertura)	50 mm
Faixa de Pressão de Trabalho	0 - 40 T (Toneladas Métricas)
Modo de Controle de Pressão	Manutenção de pressão programável e re-pressurização automática
Precisão do Controle de Pressão	±0,2 T (Escala Completa)
Interface do Controlador	Tela sensível ao toque colorida de 7 polegadas
Requisitos de Energia	Monofásico 220 V / 50 Hz
Dimensões Gerais	400 × 490 × 580 mm
Peso do Equipamento	320 kg