


Prensa Hidráulica A Quente Do Laboratório De Pesquisa De Baterias De Estado Sólido

Número do item: ZY14



introdução

Esta prensa hidráulica a quente de laboratório oferece controle preciso de temperatura e pressão para pesquisa de baterias de estado sólido, apresentando duplos platens aquecidos até 300°C, força de 10 toneladas, resfriamento por água integrado para estabilização térmica rápida, tela sensível ao toque de 7 polegadas e manutenção automática de pressão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro Técnico	Valor da Especificação
Modelo	ZY14
Temperatura de Trabalho do Platen	Ambiente até 300°C
Potência de Aquecimento	2800 W
Dimensões do Platen	200 × 200 mm
Abertura (Abertura do Platen)	50 mm
Faixa de Pressão de Trabalho	0 - 10 Toneladas Métricas (aprox. 0 - 100 kN)
Precisão do Controle de Pressão	±0,1 Tonelada Métrica (±1 kN)
Função de Manutenção de Pressão	Manutenção automática de pressão com microcompensação em tempo real
Método de Resfriamento do Platen	Resfriamento por água circulante
Alimentação	AC 110V / 60Hz
Interface do Controlador	Tela sensível ao toque de 7 polegadas
Dimensões Físicas	320 × 290 × 420 mm
Peso Líquido	100 kg