

Xrf Kbr Anel De Plástico Para Laboratório Molde De Prensagem De Pelotas De Pó Para Ftir

Número do item: PMXP



introdução

Molde de prensagem de pellets de pó XRF com anéis de plástico para uma preparação precisa da amostra. Obtenha pellets uniformes com uma construção durável em liga de aço para ferramentas. Tamanhos personalizados disponíveis.

[Saiba mais](#)

Modelo do instrumento	PMXP
Pressiona a forma da amostra	
Temperatura de aquecimento	Temperatura ambiente - 300°C (Nota: para utilização com prensas de laboratório aquecidas ou variantes de moldes aquecidos)
Material do molde	Liga de aço para ferramentas
Tamanho da amostra	Φ25mm (d)
Espessura da amostra	15, 25, 50, 100, 250, 500 μm (utilizando 6 anéis quantitativos)
Dimensão externa	200*60mm (D*H)
Alimentação eléctrica	220V/300W (Nota: relevante para variantes associadas de prensa aquecida ou molde aquecido)
Diagrama de dimensões	